



Blas- und Flüssigkeitspistole, einstellbar Luftanschluss, Typ: FLOW



Bestelldaten

Bestellnummer	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Blaspistolen mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, geringes Gewicht, flexible Aufhängeoptionen und einfache Handhabung.

Blas- und Flüssigkeitspistole mit Jet-Düse, **einstellbarer Strahl** (punktuell bis flächig) **regulierbarer Durchfluss** (Luft: 200 – 1200 l/min, Flüssigkeit: 7 – 46 l/min). Entspricht dem ISO-Standard B.

Inklusive Stahl-Stecknippel Nr. 080300.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

Technische Beschreibung

Durchflusswert	200 - 1200 l/min
Durchflusswert Flüssigkeit	7 - 46 l/min
Durchflusswert Luft	200 - 1200 l/min
Produktart	Pistole

