

HEDI

Maschinenleuchte DUO, Typ: 6LEDWDUO



Bestelldaten

Bestellnummer	081306 6LEDWDUO
GTIN	
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchte, mit Ein-/ Aus-Schalter und 3 m Anschlussleitung in Schwarz. Robuster, langer, ummantelter Metallgelenkschlauch für freie Beweglichkeit des Lampenkopfs bei hoher Positionsstabilität.

Alle Hedi® Maschinen-/ Arbeitsplatzleuchten kommen serienmäßig mit Tischklemmen, integriertem Magnet und 4 Schrauben zur flexiblen Befestigung der Leuchte auf diversen Untergründen.

Über eine klappbare Linse kann die Leuchte einfach und schnell zwischen Punkt- und Breitstrahlausleuchtung umgestellt werden. Lampenkopf durch Kugelgelenk um 340° dreh- und schwenkbar. Inklusive austauschbarem Leuchtmittel.

Nennspannung: 250 V

Lichtfarbe: warmweiß bit

Farbtemperatur: 3000 K

Technische Beschreibung

Nennspannung	250 V
Farbtemperatur	3000 K

Art der Befestigung	Magnetfuß
Energieversorgung	Netzbetrieben
Lichtfarbe	warmweiß bit
Anschlusskabel Länge	3 m
Leuchtmittel	LED
ATEX-Zone	keine
Produktart	Maschinenleuchte