


Garant**Master eco Klemmdrehhalter kurz PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 15
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2020X12
Unterlegplatte	259031 5
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Plattengröße	12 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Schaftgröße	20 mm
Kniehebelschraube	259018 15
Gesamtlänge L	90 mm

Feder	259046 4
Serie	Master Eco
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter