

**Garant**
**Master eco Klemmdrehhalter kurz PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250000 20/12
GTIN	4062406733230
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Kniehebel	259015 15
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Unterlegplatte	259031 5
Gesamtlänge L	90 mm
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2020X12
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Serie	Master Eco
Kniehebelschraube	259018 15
Schaftgröße	20 mm

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Feder	259046 4
Plattengröße	12 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter