

Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250624 16/11
GTIN	4062406728922
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	85 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Feder	259046 5
Unterlegplatte	259031 44
Kniehebel	259015 16
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	PDJNR/L 1616X11
Kniehebelschraube	259018 16
Serie	Master Eco

Kopflänge L ₁	35 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter