

Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250624 20/11
GTIN	4062406728939
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	95 mm
Kopflänge L ₁	35 mm
Kniehebelschraube	259018 16
Kniehebel	259015 16
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Plattengröße	11 mm
Schaftgröße	20 mm
Unterlegplatte	259031 44
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020X11
Serie	Master Eco

Funktionsbreite L ₄	25 mm
Feder	259046 5
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter