

Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/15mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250624 20/15
GTIN	4062406728946
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Serie	Master Eco
Kopflänge L ₁	40 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Plattengröße	15 mm
Kniehebel	259015 17
Unterlegplatte	259031 45
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Kniehebelschraube	259018 17
Feder	259046 4

Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020H15
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter