

**Garant****Master eco Klemmdrehhalter kurz PDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250625 20/11
GTIN	4062406728977
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020X11
Kopflänge L <sub>1</sub>	35 mm
Serie	Master Eco
Kniehebelschraube	259018 16
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Kniehebel	259015 16
Feder	259046 5
Plattengröße	11 mm

Unterlegplatte	259031 44
Gesamtlänge L	95 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter