

Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz PSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 46
Gesamtlänge L	105 mm
Plattengröße	12 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	PSSNR/L 2525X12
Serie	Master Eco
Kopflänge L ₁	35 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..

Feder	259046 4
Kniehebelschraube	259018 15
Kniehebel	259015 15
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter