

**Garant**
**Master eco Klemmdrehhalter kurz PSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251116 20/12
GTIN	4062406733810
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	PSSNR/L 2020X12
Kniehebel	259015 15
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Kopflänge L <sub>1</sub>	35 mm
Unterlegplatte	259031 46
Kniehebelschraube	259018 15
Gesamtlänge L	95 mm
Serie	Master Eco
Feder	259046 4

Plattengröße	12 mm
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter