

Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/06mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251910 16/06
GTIN	4062406733865
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Plattengröße	6 mm
Kniehebel	259015 16
Unterlegplatte	259031 47
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Gesamtlänge L	80 mm
ISO-Code Halter	PWLNR/L 1616F06
Kniehebelschraube	259018 16
Serie	Master Eco
Schaftgröße	16 mm

Kopflänge L ₁	30 mm
Feder	259046 5
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter