

**Garant**
**Master eco Klemmdrehhalter kurz PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/06mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251910 20/06
GTIN	4062406733889
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	20 mm
Kniehebelschraube	259018 16
Feder	259046 5
Gesamtlänge L	90 mm
Kniehebel	259015 16
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Plattengröße	6 mm
Serie	Master Eco
ISO-Code Halter	PWLNR/L 2020X06

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Unterlegplatte	259031 47
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter