

**Garant****Master eco Klemmdrehhalter kurz PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251910 25/06
GTIN	4062406733902
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Schaftgröße	25 mm
Feder	259046 5
Serie	Master Eco
Plattengröße	6 mm
Unterlegplatte	259031 47
Kniehebel	259015 16
Gesamtlänge L	100 mm
Kniehebelschraube	259018 16

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-Code Halter	PWLNRL 2525H06
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter