


Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße: 20/08mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251911 20/08
GTIN	4062406734152
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Serie	Master Eco
ISO-Code Halter	PWLNR/L 2020X08
Gesamtlänge L	90 mm
Kniehebel	259015 15
Unterlegplatte	259031 48
Kniehebelschraube	259018 15
Feder	259046 4
Plattengröße	8 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm

Schaftgröße	20 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter