

Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251696 25/16
GTIN	4062406734633
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	40 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 7
Serie	Master Eco
Schraube für Spannpratze	259021 7
Spannpratze	259038 19
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte	259033 10
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2525X16
Plattengröße	16 mm

Gesamtlänge L	110 mm
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Spannpratze Typ 7	259021 7
Schraube für Unterlegplatte Typ 7	259027 7
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Spannpratze Typ 19	259038 19
Unterlegplatte Typ 1	259031 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500