

Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/08mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Stift	259049 7
Serie	Master Eco
Unterlegplatte	259033 6
Spannpratze	259038 18
Kopflänge L ₁	35 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schraube für Spannpratze	259021 6
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Schaftgröße	20 mm

Plattengröße	8 mm
ISO-Code Halter	MWLNR/L 2020X08
Gesamtlänge L	95 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter