

Garant**Mechanischer Gelenkarm (ohne Magnetfuß), Ausladung: 290mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	441610 290
GTIN	4062406729752
Artikelklasse	41D

Beschreibung**Ausführung:**

Mechanisches Messstativ mit Zentralklemmung - alle Gelenke werden durch den zentralen Drehkopf starr geklemmt. Klemmkraft lässt sich stufenlos regulieren. **Großes und gummiertes Handrad** (Ø ca. 45 mm bzw. ca. 55 mm) für leichtes Anziehen und Lösen der Klemmung. Die Messuhrenaufnahme am Gelenkarm ist 360° drehbar, über 180° schwenkbar und passend für Messuhren mit Schaft-Ø 6 und 8 mm oder Prisma. Anschlussgewinde für Magnetfuß M8, Anschlussgewinde Gelenkarm oben M6.

Sonderzubehör:

Messstativaufnahme Nr. 442100 und 442104.

Technische Beschreibung

Anschlussgewinde	M8
Länge Gelenkarm L ₂	110 mm
Ausladung	290 mm
Länge Gelenkarm L ₁	130 mm

Produktart

Messstativ

ZubehörMechanisches Messstativ (mit Magnetfuß) Ausladung 290
mm

441600 290