

Garant
GARANT Master eco Klemmdrehhalter Schraubenklemmung, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 16/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1
Serie	Master Eco
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Unterlegplatte 1,5°	279819 1
Gesamtlänge L	80 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Schaftgröße	16 mm
Spannschraube für Gewindeplatte	269023 3
Plattengröße	16 mm

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter