

Garant
GARANT Master Eco Klemmdrehhalter Schraubenklemmung, links, Schaft- / Plattengröße L: 25/22mm

Bestelldaten

Bestellnummer	271998 25/22
GTIN	4062406734787
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Spannschraube für Gewindeplatte	269023 4
Unterlegplatte 1,5°	279819 4
Kopflänge L ₁	30 mm
Serie	Master Eco
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 2
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Plattengröße	22 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter