

**Garant**
**GARANT Master Eco Klemmdrehhalter Schraubenklemmung, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 20/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	271997 20/16
GTIN	4062406734725
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Lieferumfang:**

**Mit Unterlegplatte 1,5°.**

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Spannschraube für Gewindeplatte	269023 3
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Unterlegplatte 1,5°	279819 1
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1
Plattengröße	16 mm

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter