

Garant**GARANT Master Eco Klemmdrehhalter Schraubenklemmung, links, Schaft- / Plattengröße L: 16/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	271998 16/16
GTIN	4062406734756
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	20 mm
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1
Unterlegplatte 1,5°	279819 2
Spannschraube für Gewindeplatte	269023 3
Gesamtlänge L	80 mm
Serie	Master Eco
Kopflänge L ₁	30 mm
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	16 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter