

Garant
GARANT Master Eco Klemmdrehhalter Schraubenklemmung, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 25/16mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 271997 25/16 |
| GTIN | 4062406734732 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|------------|
| Serie | Master Eco |
| Klemmschraube für Unterlegplatte | 279824 1 |
| Unterlegplatte 1,5° | 279819 1 |
| Funktionsbreite L ₄ | 32 mm |
| Gesamtlänge L | 100 mm |
| Spannschraube für Gewindeplatte | 269023 3 |
| Kopflänge L ₁ | 30 mm |
| Schaftgröße | 25 mm |
| Plattengröße | 16 mm |

| | |
|--------------|-----------------|
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Klemmdrehhalter |