

GARANT Master Eco Klemmdrehhalter Schraubenklemmung, rechts, Schaft-/ Plattengröße L: 25/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	271997 25/16
GTIN	4062406734732
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Serie	Master Eco
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1
Unterlegplatte 1,5°	279819 1
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannschraube für Gewindeplatte	269023 3
Kopflänge L₁	30 mm
Schaftgröße	25 mm
Plattengröße	16 mm

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter