

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250601 20/11 |
| GTIN | 4062406734800 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kopflänge L ₁ | 34 mm |
| Plattengröße | 11 mm |
| ISO-Code Halter | DDJNR/L 2020K11 |
| Funktionsbreite L ₄ | 25 mm |
| Schaftgröße | 20 mm |
| Pratze, Schraube, Feder | 259036 11 |
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1104.. |
| Schraube für Unterlegplatte | 259027 2 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Gesamtlänge L | 125 mm |
| Unterlegplatte | 259033 3 |
| Serie | Eco |
| Einsatzart | links |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Innenkühlung | ja |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Schraube für Unterlegplatte Typ 3 | 259027 3 |
| Unterlegplatte Typ 1 | 269007 1 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659906 500 |