



Digitale Messuhr HCT Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	434008 25
GTIN	4062406735029
Artikelklasse	42C

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr in kompakter Bauform mit kontrastreicher, digitaler Anzeige.

- **Zählrichtungsumkehr.**
- **Sehr schlankes Gehäuse.**

Ausführung mit Bluetooth 5.0. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

USB-C Schnittstelle zur Energieversorgung.

Lieferumfang:

Inklusive Ösendeckel und 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Nennspannung	3 V
Messbereich	0 - 25 mm

Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Serie	HCT
Einspannschaft-Ø h7	8 mm
Messkraft	0,8 – 1,7 N
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Dicke des Gehäuses	26 mm
Kalibrierung	C1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Gehäuse-Ø	58 mm
Batterietyp	Knopfzelle
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,035 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001
maximale Messspanne 30 mm

023000 30

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032

081560 CR2032

