



Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung, nutzbare Schlauchlänge: 2,5m



Bestelldaten

Bestellnummer	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Nylon Schlauch. Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Messing Schnellkupplung und Nippel.

Technische Beschreibung

Schlauch Außen-Ø	8 mm
nutzbare Schlauchlänge	2,5 m
Temperaturbereich	-60 - 60 °C
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Schlauch Innen-Ø	6 mm
Produktart	Schlauch

Zubehör

Schnellkupplung mit Innengewinde Anschluss-
Innengewinde 1/4 Zoll

080171 1/4