

**Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung, nutzbare Schlauchlänge: 7,5m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080057 7,5
GTIN	4062406734855
Artikelklasse	02A

**Beschreibung****Ausführung:**

Flexibler Nylon Schlauch. Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

**Lieferumfang:**

Inklusive je 1 Stück Messing Schnellkupplung und Nippel.

**Technische Beschreibung**

nutzbare Schlauchlänge	7,5 m
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Schlauch Innen-Ø	6 mm
Temperaturbereich	-60 - 60 °C
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
Schlauch Außen-Ø	8 mm
Produktart	Schlauch

## Zubehör

Schnellkupplung mit Innengewinde Anschluss-  
Innengewinde 1/4 Zoll

---

080171 1/4