

**Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung, nutzbare Schlauchlänge: 5m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080057 5
GTIN	4062406734848
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

Flexibler Nylon Schlauch. Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Messing Schnellkupplung und Nippel.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	10 bar
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
Temperaturbereich	-60 - 60 °C
Schlauch Innen-Ø	6 mm
Schlauch Außen-Ø	8 mm
nutzbare Schlauchlänge	5 m
Produktart	Schlauch

Zubehör

Schnellkupplung mit Innengewinde Anschluss-
Innengewinde 1/4 Zoll

080171 1/4