



Nylon-Spiralschlauch 3/8 Zoll mit Kupplung, nutzbare Schlauchlänge: 5m



Bestelldaten

Bestellnummer	080058 5
GTIN	4067263151883
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Nylon Schlauch. Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Messing Schnellkupplung und Nippel.

Technische Beschreibung

Schlauch Außen-Ø	12 mm
nutzbare Schlauchlänge	5 m
Schlauch Innen-Ø	9 mm
Anschluss Schnellkupplung	3/8 Zoll
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Temperaturbereich	-60 - 60 °C
Produktart	Schlauch

Zubehör

Schnellkupplung mit Innengewinde Anschluss-
Innengewinde 3/8 Zoll

080171 3/8