

SWISS TOOLS

Bohrstangenschaft schwingungsgedämpft, HSK-T, Schaft-Ø / Ø D – A-Maß: 63/40-226mm



Bestelldaten

Bestellnummer	320104 63/40-226
GTIN	2050002062924
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Ausführung:

- Für effiziente Drehbearbeitung.
- Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Vorteil:

- Produktivitätsgewinn - dank der unterdrückten Schwingungen können die Schnittdaten beträglich erhöht werden.
- Verbesserte Oberflächengüte.
- Verbesserte Prozesssicherheit.
- Verbesserte Spanabfuhr.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826 – 264827.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	226 mm
Schaft-Ø	63 mm
Ø D	40 mm
Aufnahme	HSK-T
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

