

SWISS TOOLS

Bohrstangenschaft schwingungsgedämpft, PSC, Schaft-Ø / Ø D – A-Maß: 63/32-194mm



Bestelldaten

Bestellnummer	320409 63/32-194
GTIN	2050002063020
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Ausführung:

- Für effiziente Drehbearbeitung.
- Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Vorteil:

- Produktivitätsgewinn - dank der unterdrückten Schwingungen können die Schnittdaten beträglich erhöht werden.
- Verbesserte Oberflächengüte.
- Verbesserte Prozesssicherheit.
- Verbesserte Spanabfuhr.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826 – 264827.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	63 mm
Auskraglänge A-Maß	194 mm
Ø D	32 mm
Aufnahme	PSC
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Produktart

Bohrstangenschaft