

SWISS TOOLS

**Bohrstangenschaft schwingungsgedämpft, PSC, Schaft-Ø / Ø D – A-Maß:
63/40-238mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320409 63/40-238
GTIN	2050002063037
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Ausführung:**

- Für effiziente Drehbearbeitung.
- Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Vorteil:

- Produktivitätsgewinn - dank der unterdrückten Schwingungen können die Schnittdaten beträglich erhöht werden.
- Verbesserte Oberflächengüte.
- Verbesserte Prozesssicherheit.
- Verbesserte Spanabfuhr.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826 – 264827.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	63 mm
Auskraglänge A-Maß	238 mm
Ø D	40 mm
Aufnahme	PSC
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Produktart

Bohrstangenschaft