

SWISS TOOLS

**Bohrstangenschaft schwingungsgedämpft, PSC, Schaft-Ø / Ø D – A-Maß:
63/25-167mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320409 63/25-167
GTIN	2050002063013
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Ausführung:**

- Für effiziente Drehbearbeitung.
- Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Vorteil:

- Produktivitätsgewinn - dank der unterdrückten Schwingungen können die Schnittdaten beträglich erhöht werden.
- Verbesserte Oberflächengüte.
- Verbesserte Prozesssicherheit.
- Verbesserte Spanabfuhr.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826 – 264827.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	63 mm
Auskraglänge A-Maß	167 mm
Ø D	25 mm
Aufnahme	PSC
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Produktart

Bohrstangenschaft