

Garant**Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234020 15
GTIN	4062406735159
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,3 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 050204.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	104 mm
Serie	Power Drill
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239700 5IP (0,38 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
für Zoll-Ø	19/32 Zoll
Nutzlänge L ₁	45 mm

Nenn-Ø D	15
Auskraglänge L _A	73 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 050204
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer