

Garant**Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234020 16
GTIN	4062406735166
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,3 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 050204.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	48 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D	16
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 050204
Gesamtlänge L	109 mm
Serie	Power Drill

Auskraglänge L _A	78 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239700 5IP (0,38 Nm)
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer