

Garant
Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 17mm

Bestelldaten

Bestellnummer	234020 17
GTIN	4062406735173
Artikelklasse	21S

Beschreibung
Ausführung:

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: $-0,1 / +0,3$ mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis $5 \times D$.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 060305.

Technische Beschreibung

Serie	Power Drill
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 060305
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Gesamtlänge L	113 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Nutzlänge L ₁	51 mm
Nenn-Ø D	17

Auskräglänge L_A	82 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendepplattenbohrer