

**Garant****Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234020 18
GTIN	4062406735197
Artikelklasse	21S

**Beschreibung****Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

**Bohrungstoleranz:** -0,1 / +0,3 mm

**Beschreibung:**

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

**Verwendung:**

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

**Passend für:**

Wendepplatten SOGX 060305.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	2
Nutzlänge L <sub>1</sub>	54 mm
Gesamtlänge L	116 mm
Serie	Power Drill
Auskraglänge L <sub>A</sub>	85 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 060305
Nenn-Ø D	18

Wendeplattenschrauben-Set	239700 6IP2 (0,6 Nm)
ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer