

Garant**Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 23mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234020 23
GTIN	4062406738747
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,3 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 080407.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D	23
Wendeplattenschrauben-Set	239700 8IP (1,3 Nm)
Gesamtlänge L	132 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 080407
Auskraglänge L _A	101 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm

Nutzlänge L ₁	69 mm
Serie	Power Drill
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendepplattenbohrer