

**Garant****Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 24mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234020 24
GTIN	4062406738754
Artikelklasse	21S

**Beschreibung****Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

**Bohrungstoleranz:** -0,1 / +0,3 mm

**Beschreibung:**

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

**Verwendung:**

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

**Passend für:**

Wendepplatten SOGX 080407.

**Technische Beschreibung**

Wendepplattenschrauben-Set	239700 8IP (1,3 Nm)
ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	104 mm
Serie	Power Drill
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 080407
Nutzlänge L <sub>1</sub>	72 mm
Nenn-Ø D	24

Gesamtlänge L	135 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer