

Garant**Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234020 25
GTIN	4062406738761
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,3 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 080407.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L _A	108 mm
Serie	Power Drill
Gesamtlänge L	139 mm
Nutzlänge L ₁	75 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 080407
Nenn-Ø D	25

Anzahl Schneiden Z	2
Wendeplattenschrauben-Set	239700 8IP (1,3 Nm)
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer