

Garant
Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 26mm

Bestelldaten

Bestellnummer	234020 26
GTIN	4062406738778
Artikelklasse	21S

Beschreibung
Ausführung:

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: $-0,1 / +0,3$ mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis $5 \times D$.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 080407.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 080407
Gesamtlänge L	142 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239700 8IP (1,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D	26
Auskraglänge L _A	111 mm

Serie	Power Drill
Nutzlänge L ₁	78 mm
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendepplattenbohrer