

Garant**Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234020 32
GTIN	4062406738792
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,3 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 110509.

Technische Beschreibung

ABS® Schaft-Ø D _s	63 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 110509
Nutzlänge L ₁	96 mm
Serie	Power Drill
Auskraglänge L _A	135 mm
Wendepplattenschrauben-Set	239700 15IP (2,8 Nm)
Nenn-Ø D	32

Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	173 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer