

Garant**Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 35mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234020 35
GTIN	4062406738808
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,3 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 110509.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D	35
Anzahl Schneiden Z	2
ABS® Schaft-Ø D _s	63 mm
für Zoll-Ø	1 3/8 Zoll
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 110509
Auskraglänge L _A	146 mm
Wendepplattenschrauben-Set	239700 15IP (2,8 Nm)

Gesamtlänge L	184 mm
Nutzlänge L ₁	105 mm
Serie	Power Drill
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer