

Garant**Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234020 40
GTIN	4062406738815
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: $-0,1 / +0,3$ mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis $5 \times D$.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 130511.

Technische Beschreibung

Serie	Power Drill
Nenn-Ø D	40
ABS® Schaft-Ø D _s	63 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239700 20IP (6,3 Nm)
Gesamtlänge L	201 mm
Auskraglänge L _A	163 mm
Anzahl Schneiden Z	2

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 130511
Nutzlänge L ₁	120 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer