

Garant**Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234025 16
GTIN	4062406738839
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: $-0,1 / +0,35$ mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis $5 \times D$.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 050204.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	141 mm
Wendepplattenschrauben-Set	239700 5IP (0,38 Nm)
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 050204
Nutzlänge L ₁	80 mm
Nenn-Ø D	16

Anzahl Schneiden Z	2
Auskraglänge L _A	110 mm
Serie	Power Drill
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer