

Garant
Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 17,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	234025 17,5
GTIN	4062406738853
Artikelklasse	21S

Beschreibung
Ausführung:

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: $-0,1 / +0,35$ mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis $5 \times D$.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 060305.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_A	121 mm
Nenn-Ø D	17,5
für Zoll-Ø	11/16 Zoll
Anzahl Schneiden Z	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 060305
Gesamtlänge L	152 mm

Wendeplattenschrauben-Set	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Serie	Power Drill
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Nutzlänge L ₁	90 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer