

Garant**Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234025 19
GTIN	4062406738877
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: $-0,1 / +0,35$ mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis $5 \times D$.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 060305.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Technische Beschreibung

Serie	Power Drill
Anzahl Schneiden Z	2
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
Auskräglänge L _A	127 mm
Nutzlänge L ₁	95 mm
für Zoll-Ø	3/4 Zoll

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 060305
Wendeplattenschrauben-Set	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Nenn-Ø D	19
Gesamtlänge L	158 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer