

Garant**Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234025 20
GTIN	4062406738884
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,35 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 070306.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D	20
Gesamtlänge L	163 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 070306
Wendeplattenschrauben-Set	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Serie	Power Drill

Nutzlänge L ₁	100 mm
Auskraglänge L _A	132 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendepplattenbohrer