

**Garant****Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234025 22
GTIN	4062406738907
Artikelklasse	21S

**Beschreibung****Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

**Bohrungstoleranz:**  $-0,1 / +0,35$  mm

**Beschreibung:**

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis  $5 \times D$ .

**Verwendung:**

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

**Passend für:**

Wendepplatten SOGX 070306.

**Empfehlung:**

**Beim Anbohren** den Vorschub auf 70% reduzieren.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge $L_A$	142 mm
Nenn-Ø D	22
ABS® Schaft-Ø $D_s$	50 mm
Gesamtlänge L	173 mm
Nutzlänge $L_1$	110 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Serie	Power Drill
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 070306
Wendeplattenschrauben-Set	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer