

SWISS TOOLS

Klemmdrehhalter rechts, PSC, Schaft-Ø / Plattengröße: 63/16HPmm



Bestelldaten

Bestellnummer	320415 63/16HP
GTIN	2050002063068
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	63 mm
Auskraglänge A-Maß	65 mm
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
passende Wendeschneidplatte	16E..
Plattengröße	16HP
Aufnahme	PSC
Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel

Produktart

Klemmdrehhalter